

Garant**Lama di troncatura Heavy Duty, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 60/5,1 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273558 60/5,1 |
| GTIN | 4062406085216 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione**Esecuzione:**

A partire da un'altezza lama di 100 mm con quattro sedi degli inserti.

Per:

Portautensili n. art. 273984 – 274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Altezza tagliente h ₅ | 60 mm |
| Per Ø pezzo max. | 200 mm |
| Larghezza gola w | 5,1 mm |
| Lunghezza complessiva L | 230 mm |
| Tipo di impiego | neutro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Chiave di sistema | sì |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |

