



Strettoio a vite variabile con cappuccio a pressione speciale e 2 galletti, Apertura: 1500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861750 1500
GTIN	4008158036373
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Strettoio a vite variabili – nuova flessibilità e grandi aperture fino a 2 m! Guida in acciaio profilato trafilato e zincato. Fermo di sicurezza allentabile senza utensili su entrambi i lati. Arco scorrevole in acciaio da bonifica, forgiato. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale e cappuccio a pressione speciale orientabile (fino a 35°). Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Molteplici possibilità d'impiego nel settore del legno e dei metalli grazie al principio modulare. Gli archi scorrevoli possono essere sostituiti o integrati con altri. Reversibili senza utensili per passare dal serraggio all'espansione. Lo strettoio può anche essere inserito all'interno di un'apertura nel pezzo. Il posizionamento centrale sul pezzo evita il ribaltamento. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 6500 N.**

Nota:

Per archi scorrevoli di ricambio vedi elenco ricambi n. art. 861756 (con galletto), 861757 (con impugnatura di legno) o 861758 (con impugnatura di sollevamento).

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	27×13 mm
Peso	5,97 kg
Profondità arco	120 mm
Apertura	1500 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Arco scorrevole con impugnatura di legno	861757
Arco scorrevole con galletto	861756
Arco scorrevole con impugnatura di sollevamento	861758