

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, altezza 850 mm con pannello in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923614 1500
GTIN	4062406085988
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse di Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme, garantendo una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro compreso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Larghezza struttura portante	1300 mm

Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza	850 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Peso	165,6 kg
Numero dei cassette	4
Portata massima carrello	400 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Abbassabile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota fissa	100 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	Gomma piena
Paraurti	no
ComfortClose	no
Maniglia trasportabile	no
Cassetti larghezza utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Spessore piano di lavoro	50 mm
Ø Ruota piroettante	100 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio

Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza	GS TÜV Süd
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 200 mm	927805 200
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm	927805 100
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 150 mm	927805 150