

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro con carrello, altezza 850 mm con piano in bambù, 20×20G,
Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923611 1500
GTIN	4062406085971
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse di Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme, garantendo una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro compreso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
-------------------------------------------------------------	---

Cassetti profondità utile in G	20
Materiale ruota	Gomma piena
Larghezza utile cassette	500 mm
Peso	158,6 kg
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Maniglia trasportabile	no
ComfortClose	no
Ø Ruota fissa	100 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Abbassabile	sì
Numero dei cassette	4
Altezza	850 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Paraurti	no
Portata massima carrello	400 kg
Ø Ruota piroettante	100 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F

Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza	GS TÜV Süd
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 150 mm	927805 150
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 200 mm	927805 200
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm	927805 100
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75