

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, dispositivo di regolazione dell'altezza e morsa a vite, con piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923697 1250
GTIN	4062406086206
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Chiusura mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75

Altezza porta mm: 425

Altezza porta corpo morsa mm: 575

Fornitura:

Inclusa morsa GARANT n. art. 967100 Dim. 120 e supporto a scomparsa con dispositivo di regolazione dell'altezza GARANT n. art. 967568 Dim. 120.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	1
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota piroettante	100 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Numero di porte	2
Cassetti larghezza utile in G	20
Materiale piano di lavoro	Piano in eluplan scuro
Paraurti	no
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità utile cassetti	500 mm
Maniglia trasportabile	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
ComfortClose	no
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata massima carrello	400 kg
Ø Ruota fissa	100 mm
Altezza	850 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Abbassabile	sì
Materiale ruota	Gomma piena
Peso	130,7 kg
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm

Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12