

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro con carrello, dispositivo di regolazione dell'altezza e morsa a vite, con piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923711 1250
GTIN	4062406086213
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato in modo uniforme mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Chiusura mediante serratura a cilindro.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 75

Altezza porta mm: 525

Altezza porta corpo morsa mm: 675

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Fornitura:**

Inclusa morsa GARANT n. art. 967100 Dim. 120 e supporto a scomparsa con dispositivo di regolazione dell'altezza GARANT n. art. 967568 Dim. 120.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello antracite RAL 7016** (non configurabile), **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Peso	143,5 kg
Ø Ruota fissa	100 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Cassetti larghezza utile in G	20
Materiale piano di lavoro	Bambù
Maniglia trasportabile	no
Profondità piano di lavoro	750 mm
Numero di porte	2
Abbassabile	sì
Superficie del piano di lavoro	oliato
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassetti	1
Paraurti	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza	950 mm
Portata massima carrello	400 kg
Ø Ruota piroettante	100 mm
Materiale ruota	Gomma piena
ComfortClose	no
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio

Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

## Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12