

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro con 5 cassetti, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 2000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921201 2000
GTIN	4062406086411
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Parte centrale con alloggiamento aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	9
Serie	Ready-to-go
Peso	202,4 kg
Altezza	850 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza struttura portante	1900 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75