

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, sportello lato sinistro, apertura centrale, lato destro con 4 cassetti, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921177 2000
GTIN	4062406086404
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Parte centrale con corpo aperto arretrato per garantire una postura ergonomica. Corpo con sportello e ripiano regolabile in altezza.

**Collocamento:**

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpoverniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	500 mm
Larghezza struttura portante	1900 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	950 mm
Peso	165,2 kg
Cassette larghezza utile in G	20
Numero dei cassette	4
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Serie	Ready-to-go
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassette profondità utile in G	20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

---

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125