

 **KOMET**

Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239022 25
GTIN	4047109039902
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza sporgenza L ₁	31 mm
Sporgenza totale A	60 mm
Ø Codolo ABS® D _s	25 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	100 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

