



Appoggio regolabile a vite modulare, Altezza massima del piano d'appoggio: 88Fmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	373552 88F
GTIN	4020772072858
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza. Esecuzione modulare. Ampliamento delle altezze fino a max. 350 mm, in combinazione con anello intermedio n. art. 373555.

Nota:

Con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375010.

Descrizione tecnica

Per staffe con larghezza cava	14 - 22 mm
\varnothing Base	50 mm
Altezza massima del piano d'appoggio	88 mm
Portata	30 kN
Modello	6406
\varnothing Testa	50 mm

Altezza di appoggio minima

75 mm

Tipo di prodotto

Appoggi a vite regolabili