

Garant**DNMG 150612, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150612 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Rompitrucoli	SG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura