

Garant
Maschio a mano trapezoidale singolo Finitore, non rivestito, Tr: TR10X3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130790 TR10X3
GTIN	4062406087791
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

 Set composto da **3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

Nota:
Solo per maschiatura a mano.

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 \varnothing codolo D_s: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

 \varnothing preforo: 7,25 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	5,5 mm
Passo della filettatura	3 mm
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	100 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
\varnothing Codolo D _s	7 mm
\varnothing Preforo	7,25 mm
Misura del filetto	10
Rivestimento	non rivestito

Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

