

Garant**Set di maschi a mano trapezoidali, non rivestito, Tr: TR18X4****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130760 TR18X4 |
| GTIN | 4062406087548 |
| Classe articolo | 11G |

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

Nota:

Solo per maschiatura a mano.

Passo della filettatura: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Ø codolo D_s: 12 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 14,25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Numero taglienti Z | 3 |
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm |
| Ø Codolo D _s | 12 mm |
| Ø Preforo | 14,25 mm |
| Passo della filettatura | 4 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Misura del filetto | 18 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | TR |
| Angolo di filetto | 30 grado |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | Norma interna |
| Classe di tolleranza | DIN 103 7H |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |

| | |
|------|--------|
| Uni | idoneo |
| Olio | idoneo |