

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destro, Ø Codolo / Misura inserto: 40/12 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260012 40/12
GTIN	2050001912190
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per corpi base PSC e HSK-T. Raffreddamento ottimale grazie agli appositi ugelli ad alta pressione.

#### Per :

Corpo base delle barre alesatrici **n. art. 320102; 320103; 320407; 320408.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähditys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Attacco: 40 mm

Codice ISO testina: SCLCR/L

Inserto adatto: CC.. 1204..

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 50 mm

Spostamento dal centro: 27 mm

Lunghezza complessiva: 40 mm

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 1204..
Spostamento dal centro	27 mm
Misura inserto	12 mm
Attacco	40 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	50 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR/L
Ricambi	320620_2
Ø gambo	40 mm
Lunghezza complessiva	40 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320620 2
---------------------------------------	----------