



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313455 315
GTIN	2050001929617
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.
Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
- Morsetti in alluminio, su richiesta.

Descrizione tecnica

Distanza fori a	30 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Altezza H	50 mm
Larghezza cava D	21 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Lunghezza L	140 mm

Distanza fori b	28 mm
Larghezza B	50 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio