


**Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313470 250
GTIN	2050001929648
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.
Temperate.

Uso:

Per serraggio interno ed esterno.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

Le ganasce riportate e a gradino acquistate successivamente vanno rettificate nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Altezza H	58 mm
Distanza fori a	34 mm
Lunghezza L	103,5 mm
Larghezza cava D	21 mm

Distanza fori b	25 mm
Larghezza B	50 mm
Per tipo mandrino	250 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio