




Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 165



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313770 165
GTIN	2050001929822
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.
Temperate.

Uso:

Per serraggio interno ed esterno.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

Le ganasce riportate e a gradino acquistate successivamente vanno rettificate nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	165 mm
Larghezza cava D	12 mm
Distanza fori a	14 mm
Altezza H	36 mm

Distanza fori b	20 mm
Larghezza B	28 mm
Lunghezza L	67 mm
Materiale	Acciaio 16MnCr5
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio