



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313415 210
GTIN	2050001929488
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Altezza H	60 mm
Distanza fori a	25 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Per tipo mandrino	210 mm
Larghezza B	40 mm
Larghezza cava D	17 mm

Lunghezza L	90 mm
Distanza fori b	22 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio