

Garant
**Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio
D1 / D2: 344/999mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274030 344/999
GTIN	4062406093846
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \emptyset$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \emptyset$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio D_1	344 mm
Ø Massimo 1° intaglio D_2	999 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	30 mm
Tipo di impiego	destra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	3 mm

Tipo di prodotto

Cartuccia