

Garant
**Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio
D1 / D2: 44/60mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274030 44/60
GTIN	4062406093587
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274002.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 1 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.

Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Chiave di sistema: sì

Larghezza gola w: 3 mm

Profondità di taglio cave t_{max} : 26 mm

Descrizione tecnica

Profondità di taglio cave t_{max} .	26 mm
$\varnothing$ massimo 1° intaglio D_2	60 mm
$\varnothing$ minimo 1° intaglio D_1	44 mm
Tipo di impiego	destra

Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	3 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia