

## Armadio per raccoglitori, Larghezza: 1200 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974220 1200
GTIN	2050002049666
Classe articolo	91Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Armadio battente in legno con 4 ripiani in metallo, spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm per 5 livelli di raccoglitori complessivi. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco. Zoccolo in acciaio di h 30 mm incluse viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

#### Verniciatura:

in legno con rivestimento in melammina grigio metallizzato. **Zoccolo** grigio metallizzato **termoverniciato**.

Regolazione dell'altezza con passo: 32 mm

Altezza: 1931 mm

Larghezza: 1200 mm

Profondità: 450 mm

Altezza utile: 1851 mm

Numero ripiani: 4

Peso: 122 kg

### Descrizione tecnica

Larghezza	1200 mm
-----------	---------

Altezza	1931 mm
Peso	122 kg
Altezza utile	1851 mm
Numero ripiani	4
Profondità	450 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio