

Garant**Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 50/75mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274060 50/75 |
| GTIN | 4062406093976 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ø Minimo 1° intaglio D_1 | 50 mm |
| Ø Massimo 1° intaglio D_2 | 75 mm |
| Profondità di taglio cave t_{max} . | 30 mm |
| Tipo di impiego | destra |
| Chiave di sistema | sì |
| Larghezza gola w | 5 mm |

| | |
|------------------|-----------|
| Larghezza gola w | 6 mm |
| Tipo di prodotto | Cartuccia |