

Garant**Cartuccia Medium per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 29/40mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 274012 29/40 |
| GTIN | 4062406094126 |
| Classe articolo | 21U |

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ø Massimo 1° intaglio D_2 | 40 mm |
| Ø Minimo 1° intaglio D_1 | 29 mm |
| Profondità di taglio cave t_{max} . | 22 mm |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Chiave di sistema | sì |
| Larghezza gola w | 3 mm |

Tipo di prodotto

Cartuccia