

Garant
Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 44/60mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274032 44/60
GTIN	4062406094140
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274002.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 1 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \text{Ø}$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \text{Ø}$ massimo per il 1° Intaglio di cava.

Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Chiave di sistema: sì

Larghezza gola w: 3 mm

Profondità di taglio cave $t_{\max.}$: 26 mm

Descrizione tecnica

Ø massimo 1° intaglio D_2	60 mm
Profondità di taglio cave $t_{\max.}$	26 mm
Ø minimo 1° intaglio D_1	44 mm
Tipo di impiego	sinistra

Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	3 mm
Tipo di prodotto	Cartuccia