

Garant
Cartuccia Medium per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 22/35mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274022 22/35
GTIN	4062406094225
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° intaglio di cava.

Descrizione tecnica

Ø Minimo 1° intaglio D_1	22 mm
Ø Massimo 1° intaglio D_2	35 mm
Profondità di taglio cave t_{max} .	18 mm
Tipo di impiego	sinistra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	4 mm

Tipo di prodotto

Cartuccia