

Garant**Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 44/80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274074 44/80
GTIN	4062406094850
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ minimo per il 1° intaglio di cava / $D_2 = \varnothing$ massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$ nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Descrizione tecnica

Ø Massimo 1° intaglio D_2	80 mm
Profondità di taglio cave t_{max} .	50 mm
Ø Minimo 1° intaglio D_1	44 mm
Tipo di impiego	destra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	8 mm

Tipo di prodotto

Cartuccia