



## Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313715 315
GTIN	2050001929716
Classe articolo	33T

### Descrizione

**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhms e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza L	130 mm
Per filettatura DIN 912	M14
Distanza fori a	40 mm
Distanza fori b	30 mm
Altezza H	50 mm
Per tipo mandrino	315 mm

Larghezza B	50 mm
Larghezza cava D	18 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio