AEG

Trapano a filo, Modello: BE750R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Trapano potente AEG -

- · Esecuzione corta per lavorare in punti stretti.
- · Mandrino autoserrante robusto per la sostituzione rapida degli utensili.
- · Regolazione elettronica della velocità.
- · Design ergonomico e rivestimento morbido per la massima praticità di utilizzo.

Vantaggi:

Forma estremamente corta.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante da 1,5 – 13 mm, borsa da lavoro, cavo di rete da 4 m.

Descrizione tecnica

Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Peso	1,8 kg
Potenza assorbita	750 W
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm

Rotazione oraria/antioraria	sì
Denominazione originale prodotto	BE750R
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Mandrino con pinza	SSBF 1 – 13
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Campo del numero di giri	0 - 3000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano