

KERN**Bilancia per gru modello HFD, Campo massimo di pesatura: 12000kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479439 12000
GTIN	4045761202740
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze.

Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Bilancia per gru robusta, ad alta risoluzione, fino a 12 tonnellate. Altezza cifre 30 mm. Durata di funzionamento dell'accumulatore ca. 30 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia inclusi batteria e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	573 mm
Altezza corpo	129 mm
Numero di batterie contenute	2
Risoluzione	1000 g
Temperatura di esercizio	-10 - 40 °C

Taratura	Prezzo su richiesta
Profondità corpo	145 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Limite di errore del valore massimo	0,2 %
Larghezza corpo	194 mm
Peso netto	20 kg
Risoluzione	5000 g
Lettura campo di azione medio della bilancia	2000 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--------------------------------------------------------------	------------