

**KERN****Bilancia tascabile modello TGC, Campo massimo di pesatura: 500g****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479446 500
GTIN	4045761217539
Classe articolo	47D

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Con funzione di tara, tasto della tara.**
- **Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.**

Bilancia tascabile piatta con ampio piano di pesata in acciaio legato e pratico vano per la funzione di tara. Display LCD retroilluminato per una facile lettura del peso.

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

Peso netto	0,18 kg
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Campo massimo di pesatura	500 g
Risoluzione	0,1 g
Profondità	130 mm
Numero di batterie contenute	2
Larghezza	100 mm

Altezza	18 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia compatta

### Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------