

KERN**Bilancia per gru modello HFD, Campo massimo di pesatura: 1500kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479439 1500
GTIN	4045761202757
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

Display a LED con retroilluminazione per leggere comodamente anche da grandi distanze.

Funzione Data Hold per bloccare il valore visualizzato.

Bilancia per gru robusta, ad alta risoluzione, fino a 12 tonnellate. Altezza cifre 30 mm. Durata di funzionamento dell'accumulatore ca. 30 h.

Fornitura:

Inclusi radiocomando con 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3. Bilancia inclusi batteria e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

Risoluzione	100 g
Limite di errore del valore massimo	0,2 %
Numero di batterie contenute	2
Lunghezza complessiva	421 mm
Temperatura di esercizio	-10 - 40 °C

Altezza corpo	129 mm
Larghezza corpo	194 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Peso netto	8,2 kg
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Profondità corpo	145 mm
Risoluzione	500 g
Lettura campo di azione medio della bilancia	200 g
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Bilancia sospesa/per gru

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------