



Giravite Slim per elettricisti per viti PlusMinus, Classic interamente isolati, Grandezza profilo: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	668392 1
GTIN	7610733278435
Classe articolo	63E

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V secondo DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura sottile con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l'impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e di elevata durezza.

Ø ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per elementi a vite e a molla in profondità (Ø lama = Ø isolamento nella parte anteriore della lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

L'estremità del giravite a profilo combinato si adatta perfettamente alle **viti PlusMinus (combinazione Pozidriv / intaglio)**, utilizzate principalmente nei componenti per installazioni elettriche.

Descrizione tecnica

Profilo Pozidriv – intaglio	1 – 0,7×4,5
Lunghezza complessiva	175 mm
Grandezza profilo	1
Lunghezza lama	80 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profilo di manovra

Giraviti per viti con profilo
combinato Pozidriv-intaglio

Tipo di prodotto

Giravite