

**Tassello bonificato, Larghezza cava D: 17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313505 17
GTIN	2050001929662
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i **mandrini autocentranti comuni** delle **marche** SCHUNK, Forkardt, Röhme e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 – 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza H	23 mm
Larghezza cava D	17 mm

Coppia di serraggio massima	70 Nm
Filettatura G	M12
Altezza gradini h	9 mm
Tipo di prodotto	Tassello