

**Tassello bonificato, Larghezza cava D: 25,5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Rettificati e bonificati.

Per :

Tutti i **mandrini autocentranti comuni** delle **marche** SCHUNK, Forkardt, Röhme e SMW (con dentatura a punta).

Per :

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 – 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Coppia di serraggio massima: 220 Nm

Filettatura G: M20

Altezza H: 29 mm

Altezza gradini h: 11 mm

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massima	220 Nm
Altezza H	29 mm
Larghezza cava D	25,5 mm
Filettatura G	M20
Altezza gradini h	11 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini autocentranti