Tassello bonificato, Larghezza cava D: 25,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:
Rettificati e bonificati.
Per:
Tutti i **mandrini autocentranti comuni** delle **marche** SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).
Per:
Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500
Fornitura:
Incluse viti cilindriche DIN 912 – 12,9!
Nota:
Altri tasselli disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massima	220 Nm
Altezza H	29 mm

Larghezza cava D	25,5 mm
Filettatura G	M20
Altezza gradini h	11 mm
Tipo di prodotto	Tassello