

## Garant

**Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard Ø DS 16 mm, Larghezza scanalatura da m: 3mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290356 3
GTIN	4062406099213
Classe articolo	29K

### Descrizione

#### Attenzione:

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

#### Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391 – 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

### Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	4,2 mm
Lunghezza utile $L_1$	30 mm
Vite	290399 1
Ø Gambo	16 mm
Per larghezza scanalatura m	3 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	8,36 mm
Ø Cartuccia $D_1$	7,8 mm
Passaggio interno per LR	sì

Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	40 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili