

**Garant**

**Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard Ø DS 16 mm, Larghezza scanalatura da m: 4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290356 4
GTIN	4062406099220
Classe articolo	29K

**Descrizione****Attenzione:**

Usare sempre il Ø di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = Ø di preforatura minimo 38,22 mm).

**Nota:**

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391 – 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile $L_1$	40 mm
Per larghezza scanalatura m	4; 5 mm
Vite	290399 1
Spostamento centrale $L_3$	5,35 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	10,71 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	10,91 mm
Ø Gambo	16 mm
Ø Cartuccia $D_1$	10 mm

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	40 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili