

**Garant**

**Utensili stozzatori di cave, esecuzione standard  $\varnothing$  DS 16 mm, Larghezza scanalatura da m: 6mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290356 6
GTIN	4062406099244
Classe articolo	29K

## Descrizione

### Attenzione:

Usare sempre il  $\varnothing$  di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm =  $\varnothing$  di preforatura minimo 38,22 mm).

### Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391 – 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

## Descrizione tecnica

Vite	290399 2
$\varnothing$ Gambo	16 mm
Per larghezza scanalatura m	6; 8 mm
Lunghezza utile $L_1$	56 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	17,49 mm
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	17,85 mm
$\varnothing$ Cartuccia $D_1$	16 mm

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	40 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili