

**Garant**
**Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo EWS + Benz,  
Larghezza scanalatura da m: 6mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290351 6
GTIN	4062406099527
Classe articolo	29K

**Descrizione**
**Attenzione:**

Usare sempre il  $\varnothing$  di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm =  $\varnothing$  di preforatura minimo 38,22 mm).

**Nota:**

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

**Descrizione tecnica**

Per larghezza scanalatura m	6; 8 mm
Lunghezza utile $L_1$	37 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	17,49 mm
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	17,85 mm
Vite	290399 2

Ø Gambo	16 mm
Ø Cartuccia D <sub>1</sub>	16 mm
Passaggio interno per LR	no
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	30 mm
Codolo	EWS + Benz
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili