

**Garant**

**Utensile stozzatore di cave per motorizzati dedicati Codolo WTO, Larghezza scanalatura da m: 10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290352 10
GTIN	4062406099619
Classe articolo	29K

**Descrizione****Attenzione:**

Usare sempre il  $\varnothing$  di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm =  $\varnothing$  di preforatura minimo 38,22 mm).

**Nota:**

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

**Descrizione tecnica**

$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	27,37 mm
$\varnothing$ di preforatura minimo $D_{min}$	27,73 mm
Lunghezza utile $L_1$	37 mm

Per larghezza scanalatura m	10; 12 mm
Vite	290399 3
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	14 mm
Ø Gambo	16 mm
Ø Cartuccia D <sub>1</sub>	25 mm
Passaggio interno per LR	no
Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	6 mm
Codolo	WTO
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili