

Garant

Utensile stozzatore di cave, esecuzione corta Ø DS 16 mm, Larghezza scanalatura da m: 5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290357 5
GTIN	4062406099299
Classe articolo	29K

Descrizione**Attenzione:**

Usare sempre il \varnothing di preforatura minimo corrispondente alla larghezza della scanalatura (ad es. per larghezza scanalatura 14 mm = \varnothing di preforatura minimo 38,22 mm).

Nota:

- **Le singole dimensioni del supporto variano in base alla larghezza utile. Se possibile, in questi casi utilizzare sempre la combinazione ottimale di supporto e inserto per taglio (stessa dimensione) per la massima stabilità.**
- **In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.**
- **Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.**

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	33 mm
Vite	290399 1
\varnothing Gambo	16 mm
Spostamento centrale L_3	6,35 mm
Per larghezza scanalatura m	5 mm
\varnothing di preforatura minimo D_{min}	12,82 mm
\varnothing Cartuccia D_1	12 mm

Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	40 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili