

**Supporto basculante regolabile piano, filettatura esterna, Filettatura M: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370065 M20
GTIN	2050001961945
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
· **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
· **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	27,3 mm
Ø Esterno D ₁	20 mm
Filettatura M	M20
Lunghezza collare L ₂	50 mm
Portata massima (statica)	90 kN
Apertura chiave SW	30 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante

