

Garant**Inserto di troncatura destro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 2,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273678 2,5 |
| GTIN | 4045197716668 |
| Classe articolo | 21L |

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Larghezza gola w | 2,5 mm |
| Tolleranza larghezza gola w | ± 0,03 mm |
| Avanzamento f | 0,06 - 0,17 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | non rivestito |
| Impiego principale | N |
| Impiego secondario | Ti |
| Condizione di taglio | continuo |
| Tipo | HU7310 |
| Raggio di curvatura R | 0,05 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Profilo degli inserti | destra |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 350 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 350 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 280 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | 50 m/min | S |
| continuo | idoneo | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| a umido max. | idoneo | | |