

Garant**Adattatori Fresa a inserti / pinza di serraggio ER, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301113 22
GTIN	4062406099039
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Foro, superficie d'appoggio dell'anello e sede della pinza di serraggio ER rettificate ed esterno del corpo con tornitura dura per una migliore concentricità radiale e un'ottima equilibratura. Per una sporgenza più corta possibile con ghiera di serraggio interna (utilizzabile, a scelta, con anello di tenuta). Vite di serraggio forata per passaggio interno per LR.

Uso:

Soluzione estremamente flessibile ed economica che rende un attacco per pinze serrapezzo qualsiasi portafresa con trascinatore frontale.

Fornitura:

Incluse ghiera di serraggio ER (interna) e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309630; 309635.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309621.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	48 mm
Lunghezza complessiva L	92 mm
Per pinze di serraggio ER	32
Norma	DIN 6357
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portapinza di serraggio

Accessori

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 5 mm	309635 5
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 16 mm	309635 16
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 20 mm	309635 20
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d SATZ mm	309635 SATZ
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 4 mm	309635 4
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 7 mm	309635 7
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 14 mm	309635 14
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 11 mm	309635 11
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 12 mm	309635 12
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 6 mm	309635 6
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 19 mm	309635 19
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 13 mm	309635 13
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 9 mm	309635 9
Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 8 mm	309635 8

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 15 mm

309635 15

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 17 mm

309635 17

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 18 mm

309635 18

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 3 mm

309635 3

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER Ø Attacco d 10 mm

309635 10