

**Garant****Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302596 14
GTIN	4062406100353
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø Esterno D	44 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	14 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm	309900 12
--	-----------