

Garant**Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, Ø di serraggio D1: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302596 18
GTIN	4062406100360
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min⁻¹. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Attacco D ₁	18 mm
Ø Esterno D	50 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 16 mm	309900 16
--	-----------