

**Garant****Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 18mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302650 18     |
| GTIN            | 4062406100384 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø Esterno D                                  | 50 mm       |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16          |
| Sporgenza totale Dim. A                      | 63 mm       |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 18 mm       |
| Adattatore                                   | BT 50 corto |
| Norma  | DIN 6359    |
| Norma attacco                                | ISO 7388-2  |
| Norma attacco                                | JIS B6339   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Forma                                  | ADB                  |
| Precisione della concentricità radiale | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Strategia di truciatura                | HPC                  |
| Tipo di prodotto                       | Mandrino             |

---

## Accessori

|  |           |
|--|-----------|
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con $\varnothing$ di serraggio D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|