



Calibro a corsoio digitale IP-67, Intervallo di misurazione: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412751 200
GTIN	4062406100858
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua e polvere. Se non utilizzato per 2 ore, il calibro a corsoio si spegne automaticamente. Custodia in materiale sintetico antiurto.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Display digitale nitido di facile lettura. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Materiale corpo	Plastica
Risoluzione	mm / pollici
Asta di profondità	sì
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3

Taratura	A1
Lettura	0,01 mm
Spegnimento automatico	sì
Lunghezza dei becchi	50 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412230
Vite per base per asta di profondità	412236