

Garant**Inserto di troncatura destro 10°, HU7310, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273678 2
GTIN	4045197716651
Classe articolo	21L

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	± 0,03 mm
Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	destra
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		