

**Mitutoyo****Comparatore digitale analogico Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 50mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434621 50
GTIN	4946368121222
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. La posizione zero viene impostata e memorizzata. La velocità di spostamento non influisce sul valore misurato. **L'alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie.** Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

### Testo didascalie:

#### Uscita dati

#### Azzeramento

in qualsiasi posizione o asta graduata assoluta.

#### Preset

**Commutazione 0,01 / 0,001 mm.**

#### Collegamento

per alimentatore di corrente.

#### Inversione della direzione di conteggio

#### Il display passa

da verde a rosso quando viene superata la tolleranza.

#### On / Off

#### Commutazione multifunzionale

blocco valore max. o min. e differenza.

**Selezione intervallo di misurazione,**  
punto zero, visualizzazione analogica.

**Funzione:**

- **Cambio colore display al superamento delle tolleranze.**
- **Memoria valore minimo**
- **Memoria valore massimo (senza ricerca del punto di inversione).**
- **Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.**
- **Inversione della direzione di conteggio.**

**Fornitura:**

Incluso cavo di alimentazione n. art. 497660, alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Taratura: C1

Risoluzione commutabile: 0,01 / 0,001 mm

Limite d'errore: 0,006 mm

Forza di misura:  $\leq 2,3$  N

Ø codolo di serraggio h6: 8 mm

## Descrizione tecnica

Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Forza di misura	$\leq 2,3$ N
Intervallo di misurazione	50 mm
Limite di errore	0,006 mm
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	013210 50
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	013250 100
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100
Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 50 mm	023000 50

### Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2	498430 USB2
Cavo di collegamento Modello D2	498430 D2
Cavo di collegamento Modello D1	498430 D1
Adattatore di rete	497660